

# ANTICORRay Epoxy Primer 801

## MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

### BUDOWA

#### Składnik A

Baza epoksydowa skonfekcjonowana w puszcze aluminiowej przeznaczonej w całej ilości do zmieszania z całą obj. składnika B.

UFI składnik A: Y000-X0RQ-X00P-TS6E

#### Składnik B

Utwardzacz żywica poliamidowa skonfekcjonowana w folii aluminiowej w ilości odpowiedniej do składnika A.

### DANE TECHNICZNE

Właściwość	Składnik A	Składnik B
Gęstość	≈ 1,59 g/cm <sup>3</sup>	≈ 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Stosunek mieszania wagowy	100	30
Temperatura wrzenia	280°C	-
Wymagana klasa czystości powierzchni (wg PN ISO- 8501)	Sa 2 <sup>1/2</sup>	Sa 2 <sup>1/2</sup>
Kolor	Czarny	Miodowy
Opakowanie jednostkowe (kit)	Puszka Alu 100 g	Folia Alu 30 g
Opakowanie zbiorcze	20 l	20 l

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.

ANTICORRay Epoxy Primer 801 jest składnikiem systemu ANTICORRay WSS60 i ANTICORRay WSS80.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

### ANTICORRay Epoxy Primer 801

Płynna powłoka przeciwkorozyjna z dwukomponentowej żywicy epoksydowej.

### ZASTOSOWANIE

- Zasadnicza warstwa ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych.

### CECHY I ZALETY

- Wysoce specjalistyczna i unikalna, zastrzeżona prawnie formuła primera epoksydowego gwarantuje podwyższoną szczelność powłoki na połączeniach z izolacją fabryczną.
- Bardzo wysoka przyczepność do oczyszczonej i przygotowanej wstępnie powierzchni stalowej.
- Duża odporność na siły ścinające.
- Materiał dostarczany w praktycznych zestawach (kit) z niezbędnymi akcesoriami do mieszania i nakładania (gąbki, szpательka i rękawiczki).

### STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię stali przygotowaną do stopnia czystości Sa 2<sup>1/2</sup> (ISO 8501), oraz podgrzaną do temperatury 70÷80°C (kolejność nakładania według „Technologii nakładania ANTICORRay“).

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

Puszka: składnik A op. 100 g.

Saszetka: składnik B op. 30 g.

Inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD4-032025



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)